



9619505

## Integro - tomada 2P+T FR obtur, preto mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP44

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	29 mm
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	41,50 mm

#### Materiais

Cor	Preto
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

---

Proteção

Proteção de contacto aprimorada