



962492501

Integro - tom. Suíça tipo 13, cast mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 28 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 36,40 mm

Séries relacionadas flow

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8017

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma suíça tipo 13

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Textos

Impressão Sem gravação

Proteção Sem proteção de contacto aprimorada