



9625605

## Integro - tomada Australia 15A, preto mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	15 A
------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	16 mm
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	41,50 mm
Séries relacionadas	flow

#### Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma australiana AS/NZS 3112
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

---

Proteção

Sem proteção de contacto aprimorada