



Integro - tomada Australia 15A, preto mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	15 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	16 mm
--------------------------------------------------	-------

Altura	55,50 mm
--------	----------

Largura	55,50 mm
---------	----------

Profundidade	41,50 mm
--------------	----------

Séries relacionadas	flow
---------------------	------

Materiais

Cor	Preto
-----	-------

Código RAL	9011
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma australiana AS/NZS 3112
--------------------------------	-------------------------------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
-------------------------------------------------	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho	Não
-----------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

9625605

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Sem proteção de contacto aprimorada