



962572505

## Integro - tomada Euro-A, antracite mate

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 30,10 mm

Séries relacionadas flow

#### Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Sem contacto protetor

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Textos

Impressão Sem gravação

Proteção Proteção de contacto aprimorada