



962622501

## Integro - tomada 2P+T BS, castanho mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	13 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	20 mm
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	30,10 mm
Séries relacionadas	flow

#### Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8017
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma britânica
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada