



Integro - tomada 2P+T BS, antracite mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	13 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	20 mm
--	-------

Altura	55,50 mm
--------	----------

Largura	55,50 mm
---------	----------

Profundidade	30,10 mm
--------------	----------

Séries relacionadas	flow
---------------------	------

Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Código RAL	7021
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso
------------------	--

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma britânica
--------------------------------	-----------------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho	Não
-----------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------

962622505