



9627205

Integro - tom. Dinamarca 13A, preto mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	27 mm
--	-------

Altura	55,50 mm
--------	----------

Largura	55,50 mm
---------	----------

Profundidade	41,50 mm
--------------	----------

Séries relacionadas	flow
---------------------	------

Materiais

Cor	Preto
-----	-------

Código RAL	9011
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
------------------	---------------------

Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso
------------------	--

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho	Não
-----------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

