



9627205

Integro - tom. Dinamarca 13A, preto mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP44

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 41,50 mm

Séries relacionadas flow

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Textos

