



ATA122009016



## Moldura ATA 12x20; compr. 2,10m

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento	sem uniões
---------------------------	------------

#### Dimensões

Altura da calha	13 mm
-----------------	-------

Comprimento	2100 mm
-------------	---------

Largura da calha	24 mm
------------------	-------

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	1
--------------------------------------------------------	---

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm <sup>2</sup> ou 3x2,5mm <sup>2</sup> ) com / sem aparelhagem	1
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---

#### Tampa, porta

Forma da tampa	pré-montado
----------------	-------------

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material	plástico
----------------	----------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

Transparente	Não
--------------	-----

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> )	18
----------------------------------------------------------	----

Secção Interna / Usual	240 mm <sup>2</sup>
------------------------	---------------------

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> )	13
----------------------------------------------------------	----

#### Equipamento

Nº de compartimentos	1
----------------------	---

Nº de agrafos por metro	2
-------------------------	---

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

#### Segurança

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

#### Condições de utilização

