



ATA122059016



## Ângulo plano ATA12200

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Dimensões

Altura da calha 13 mm

Comprimento 50 mm

Largura da calha 24 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 90 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C