



ATA123009016BA

Moldura ATA 12x30; compr. 2,10m, adesiva

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 13 mm

Comprimento 2100 mm

Largura da calha 32 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 2

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 2

Tampa, porta

Forma da tampa pré-montado

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 24

Secção Interna / Usual 330 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 19

Equipamento

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...65 °C