

-5 - 60 °C

ATA 12x30

Não



## ATA123039016

## Ângulo exterior variável ATA12300/1

## Características técnicas

Dimensões	
Altura	13 mm
Largura	32 mm
Acessórios	
Tipo de acessório	Moldado
Modo de configuração	
Área de ângulo	83 - 140
Materiais	
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Normas	
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
Condições de utilização	

Temperatura de funcionamento

Equipamento

Com película protetora

Séries relacionadas