



ATA123059016



Ângulo plano ATA12300/1

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura da calha 13 mm

Comprimento 58 mm

Largura da calha 32 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C