



ATA163009016



Moldura ATA 16x30; compr. 2,10m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 30 mm

Comprimento 2100 mm

Largura da calha 16 mm

Largura produto instalado 16 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 3

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 3

Tampa, porta

Forma da tampa pré-montado

Largura da tampa 16 mm

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 32

Secção Interna / Usual 420 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 26

Equipamento

Nº de compartimentos 1

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

