



ATA163019016



**Moldura ATA 16x30; compr. 2,10m; 1 sep.**

**Características técnicas**

**Configuração**

antibacterialtreatment Não

**Conectividade**

Acessórios de alinhamento sem uniões

**Dimensões**

Altura da calha 30 mm

Comprimento 2100 mm

Largura da calha 16 mm

Largura produto instalado 16 mm

**Capacidade**

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 2

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 2

**Tampa, porta**

Forma da tampa pré-montado

Largura da tampa 16 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

**Cabo**

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 28

Secção Interna / Usual 420 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 22

**Equipamento**

Nº de separadores fixos 1

Nº de compartimentos 2

Nº de agramos por metro 2

**Padrões**

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

**Segurança**

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento

-5...65 °C