




ATA163039016



Ângulo exterior variável ATA16300/1

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 16 mm

Comprimento 26.5 mm

Largura da calha 32 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 140 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C