



ATA163069016



Topo ATA16300/1

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 16 mm

Largura da calha 32 mm

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C