



ATA205039016

### Ângulo ext. variável ATA20500/1/2

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	20 mm
Largura	52 mm

##### Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

##### Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 140
----------------	----------

##### Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

##### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

##### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

##### Equipamento

Com película protetora	Não
Séries relacionadas	ATA 20x50