



ATA205089016



Tê ATA20500/1/2

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura da calha 20 mm

Largura da calha 52 mm

Altura 50 mm

Largura 20 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C