



ATA806099016

Cx. aparelhagem univ. + adapt. ATA

Características técnicas

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Dimensões

| | |
|--------------|--------|
| Altura | 147 mm |
| Largura | 92 mm |
| Profundidade | 43 mm |

Equipamento

| | |
|---------------------|-----|
| Com entrada de cabo | Sim |
|---------------------|-----|

Instalação / montagem

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Posição de montagem/ligação | Horizontal, Vertical |
|-----------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Séries relacionadas | ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30, ATA 20x50, ATH 12x20, ATH 16x30 |
|---------------------|--|

Materiais

| | |
|------------|--|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016 |
| Acabamento | Mate |

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Com moldura de cobertura | Sim |
|--------------------------|-----|

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistente a impactos | Sim |