



BA7A40025

Calha cablagem BA7A 40x25mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Não

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

Dimensões

Altura da calha 40 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 25 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

Tipo de montagem perfuração inferior

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 22

Secção Interna / Usual 605 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 15

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 30

Padrões

Homologações EN50085-2-3

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

Segurança

Classe de resistência ao fogo

M1

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...60 °C