



BA7A80030

## Calha cablagem BA7A 80x30mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Flexível Não

#### Configuração

Configuração des abas Estampado

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

#### Dimensões

Altura da calha 80 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 30 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

#### Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 72

Secção Interna / Usual 1916 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 51

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 100

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária