



BA7A80100

Calha cablagem BA7A 80x100mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Não

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

Dimensões

Altura da calha 80 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 100 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

Tipo de montagem perfuração inferior

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 261

Secção Interna / Usual 6548 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 187

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 362

Padrões

Homologações EN50085-2-3

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

Segurança

Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Não
Classe de resistência ao fogo	M1

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------