



BDE04087011



Tampa cega Rect. 147x247 8mm Cinz

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	53 mm
Largura incorporada	247 mm
Comprimento para embutir	147 mm
Comprimento	161 mm
Largura	161 mm
Espessura do rebaixo do tapete	8 mm

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Poliamida (PA)
Cor	Cinzento ferro
Código RAL	7011

Condições de utilização

Carga máxima	1,50 - 1,50 kN
--------------	----------------

Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
Tipo de tampa	Sem tampa

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Textos

Saída do cabo	Sem saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Ligações

Número de entradas de condutores	0
Número de tomadas SCHUKO	0

Equipamento

Número de caixas de saída	0
---------------------------	---

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	E04
