


BDQ08059005



Tampa cega Quadr 294x294 5mm Pret

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|--|-----|
| Com estrutura de proteção para pavimento | Sim |
| Com ranhura para pavimento | Sim |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade da montagem | 50 mm |
| Largura incorporada | 294 mm |
| Comprimento para embutir | 294 mm |
| Comprimento | 314 mm |
| Largura | 314 mm |
| Espessura do rebaixo do tapete | 5 mm |

Instalação / montagem

| | |
|--|-----|
| Adequado para montagem em soalho de cavidade | Sim |
| Adequado para instalação em betão | Sim |
| Adequado para utilização no exterior | Não |
| Adequado para instalação em piso elevado | Sim |
| Adequado para limpeza húmida | Não |

Instruções

| | |
|--------------------|------|
| Manutenção do piso | Seco |
|--------------------|------|

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Material | Poliamida (PA) |
| Cor | Preto |
| Código RAL | 9005 |

Condições de utilização

| | |
|--------------|----------------|
| Carga máxima | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------|----------------|

Tampa, porta

| | |
|-----------------------|----------------|
| Material da cobertura | Poliamida (PA) |
| Tipo de tampa | Estore |

Funções

| | |
|--------------------------------|-----|
| Adequado para canal de subsolo | Sim |
|--------------------------------|-----|

Textos

| | |
|---------------|----------------------------|
| Saída do cabo | Sem saída de cabo na tampa |
|---------------|----------------------------|

Ligações

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de entradas de condutores | 0 |
| Número de tomadas SCHUKO | 0 |

Equipamento

| | |
|---------------------------|---|
| Número de caixas de saída | 0 |
|---------------------------|---|

Índice de proteção

| | |
|--|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK08 |
| Classe de proteção em condições não utilizadas | IP30 |
| Tamanho da instalação (instalações sob o piso) | Q08 |
