



BRAP651301ELN



Base BRAP 65x130

Características técnicas

Dimensões

Altura	65 mm
Largura	130 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	7200 - 7200 mm ²

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	80 mm
Largura da tampa 2	0
Largura da tampa 3	0

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	19
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	37

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

Materiais

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK08
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Pinos de acoplamento como referência separada
-----------------------	---

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
------------------------------------	-----

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim