



BRAP651701ELN



## Base BRAP 65x170

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	65 mm
Largura	170 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	9600 - 9600 mm <sup>2</sup>

#### Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	80 mm
Largura da tampa 2	0
Largura da tampa 3	0

#### Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	32
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	50

#### Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

#### Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

#### Materiais

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK08
Índice de proteção IP	IP40

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

#### Conectividade

Acoplamento de calhas	Pinos de acoplamento como referência separada
-----------------------	---

#### Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
------------------------------------	-----

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim