




BSR02MKS



Tampa redonda 2 Schuko prata

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|--|-----|
| Com estrutura de proteção para pavimento | Sim |
| Com ranhura para pavimento | Não |

Dimensões

| | |
|--------------------------|--------|
| Profundidade da montagem | 86 mm |
| Diâmetro incorporado | 122 mm |
| Diâmetro exterior | 150 mm |

Instalação / montagem

| | |
|--|-----|
| Adequado para montagem em soalho de cavidade | Sim |
| Adequado para instalação em betão | Sim |
| Adequado para utilização no exterior | Não |
| Adequado para instalação em piso elevado | Sim |
| Adequado para limpeza húmida | Sim |

Instruções

| | |
|--------------------|--------|
| Manutenção do piso | Húmido |
|--------------------|--------|

Materiais

| | |
|----------|----------|
| Material | Zinco |
| Cor | Prateado |

Condições de utilização

| | |
|--------------|-----------|
| Carga máxima | 3 - 15 kN |
|--------------|-----------|

Tampa, porta

| | |
|-----------------------|------------------|
| Material da cobertura | Zinco |
| Tipo de tampa | Tampa articulada |

Funções

| | |
|--------------------------------|-----|
| Adequado para canal de subsolo | Sim |
|--------------------------------|-----|

Textos

| | |
|---------------|----------------------------|
| Saída do cabo | Com saída de cabo na tampa |
|---------------|----------------------------|

Ligações

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de entradas de condutores | 1 |
| Número de tomadas SCHUKO | 0 |

Equipamento

índice de proteção

| | |
|--|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |
| Classe de proteção em condições não utilizadas | IP64 |
| Tamanho da instalação (instalações sob o piso) | R02 |