




BSR02R



## Anel de instalação para <32mm

### Características técnicas

#### Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Não
Com ranhura para pavimento	Não

#### Dimensões

Diâmetro incorporado	122 mm
Diâmetro exterior	140 mm

#### Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Não
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

#### Materiais

Material	Poliamida (PA)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Preto
Código RAL	9005

#### Tampa, porta

Tipo de tampa	Sem tampa
---------------	-----------

#### Funções

Adequado para canal de subsolo	Não
--------------------------------	-----

#### Textos

Saída do cabo	Sem saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

#### Ligações

Número de entradas de condutores	0
Número de tomadas SCHUKO	0

#### Equipamento

Número de caixas de saída	0
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R02