



COL40110SET19016

SL set Coluna 400mm, branco

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	110 mm
Comprimento	400 mm
Secção transversal interior	3115 - 3115 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	16
------------------------------------------------------------------	----

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
------------------------------------------------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	15 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de partições conectáveis	3
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não