



CZ009

Cont. aux. p/int. dif. 125A 1NA/NF + 1NA

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Capacidade

Número de módulos 0,50

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 2.5 mm²

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -25 - 40 °C

Endurância

N.º de manobras mecânicas 5000

Potência

Potência total dissipada em IN 0,20 W

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 9 mm

Profundidade 68 mm

Equipamento

Número de contactos INV 1

Número de contactos NF 1