



CZN200P

Contacto aux. p/Int. dif. Rearm PRO 2P

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 230 V AC15 0,10 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Tipo de contactos Contacto flutuante

Secção transversal de condutor flexível 0.5 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.5 - 2.5 mm²

Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 60 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20