



EE171



## Interr. crepuscular prog. digital 7d

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

#### Modo de configuração

Atraso ao ligar 15 s

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 60 °C

#### Ligações

Secção transversal de condutor flexível 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Capacidade

Número de módulos 3

#### Textos

Modo de instalação Para montagem em calha DIN, Sensor de extensão para montagem na parede e no teto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

#### Dimensões

Altura 85 mm

Largura 53 mm

Profundidade 65 mm