



EK028



## Transformador intensidade 1850-1A

### Características técnicas

#### Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

#### Potência

Potência	0
----------	---

#### Dimensões

Diâmetro da abertura	15 mm
----------------------	-------

Altura da abertura	14,60 mm
--------------------	----------

Largura da abertura	14,60 mm
---------------------	----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +45 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - +70 °C
---	--------------

#### Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário	90 A
------------------------------	------

Intensidade máx. de secundário	48 mA
--------------------------------	-------