



EK028

Transformador intensidade 1850-1A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas	12
Corrente Máxima no primário	90 A
Corrente Máxima no secundário	48 mA
Corrente primária	90 A

Dimensões

Largura da abertura	14.6 mm
Altura da abertura	14.6 mm
Diâmetro da abertura	15 mm

Ligação

Seção transversal do condutor (flexível)	0.5 mm ²
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	Não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----