



EK086

**9** IP65

## Sonda de temperatura exterior

### Características técnicas

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	85 mm

#### Resistência

Valor de resistência característico a 25 ° C	10 k $\Omega$
--	---------------

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem	Saliente
------------------	----------

#### Ligação

Comprimento do cabo da sonda	máx. 50 m
modo de ligação	com terminais de parafuso
Secção de ligação aconselhada para a sonda	1.5 mm <sup>2</sup>

#### Cabo

Comprimento do cabo de ligação	0 m
--------------------------------	-----

#### Equipamento

Tipo de sonda	sonda exterior
---------------	----------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-30...50 °C
------------------------------	-------------