



EK4004069016



## Topo EK

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura da calha	40 mm
Largura da calha	40 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

#### Segurança

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

#### Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------