



EK510

## Termóstato amb. prog. ECO 7d 230V

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação saliente

#### Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1 5 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 2.7 cm

Altura produto instalado 13.8 cm

Comprimento 9.7 cm

Largura produto instalado 3 cm

#### Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação 5 / 30 °C

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem Saliente

#### Configurações

numberofprogramsteps 48

Temperatura pré-regulada conforto 5 / 30 °C

#### Equipamento

Tipo de display LCD

Nº de pré-regulações 3

Tipo de captor digital

#### Utilização

Ciclo Diário

#### Segurança

Índice de protecção IP IP30

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte -20...75 °C