



EK520

Termóstato amb. prog. BASIC 7d pilhas

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1 5 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 30 mm

Altura produto instalado 138 mm

Comprimento 97 mm

Largura produto instalado 30 mm

Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação 5 / 30 °C

Instalação, montagem

Tipo de montagem Saliente

Ligação

Tipo 1 a 1,5 mm²

Configurações

numberofprogramsteps 48

Temperatura pré-regulada conforto 5 / 30 °C

Ajuste de programação 30 mn

Equipamento

Tipo de display LCD

Nº de pré-regulações 4

Tipo de captor digital

Utilização

Ciclo Diário

Segurança

Índice de protecção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -25...70 °C