



EK520

**Termóstato amb. prog. BASIC 7d pilhas**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Corrente eléctrica**

Corrente estipulada AC1 5 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 30 mm

Altura produto instalado 138 mm

Comprimento 97 mm

Largura produto instalado 30 mm

**Medição**

Intervalo de regulação da pré-regulação 5 / 30 °C

**Instalação, montagem**

Tipo de montagem Saliente

**Ligação**

Tipo 1 a 1,5 mm<sup>2</sup>

**Configurações**

numberofprogramsteps 48

Temperatura pré-regulada conforto 5 / 30 °C

Ajuste de programação 30 mn

**Equipamento**

Tipo de display LCD

Nº de pré-regulações 4

Tipo de captor digital

**Utilização**

Ciclo Diário

**Segurança**

Índice de protecção IP IP30

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento 0...45 °C

Temperatura de armazenamento /  
 transporte -25...70 °C