



EK560

## Kit termóstato amb. prog. BASIC RF 7d

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	138 mm
Comprimento	97 mm
Largura produto instalado	30 mm

#### Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação	5 / 30 °C
---	-----------

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem	Saliente
------------------	----------

#### Ligação

Tipo	1 a 1,5 mm <sup>2</sup>
------	-------------------------

#### Configurações

numberofprogramsteps	48
Temperatura pré-regulada conforto	5 / 30 °C

#### Equipamento

Tipo de display	LCD
Nº de pré-regulações	4
Tipo de captor	digital

#### Utilização

Ciclo	Diário
-------	--------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP30
------------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C