



EK723



IP54

Electroválvula 230V

Características técnicas

Funções

Duração	42 s /mm
modo de operação	modo de funcionamento termoelectrico

Comandos e indicadores

Indicação / visor	com indicação de estado (aberto ou fechado)
-------------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas	1
-----------------------------	---

Dimensões

Profundidade	64 mm
Altura produto instalado	64 mm
Comprimento	50 mm
Largura produto instalado	42 mm
Curso	5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Ligação

modo de ligação	cabo de ligação
-----------------	-----------------

Cabo

Comprimento do cabo	máx. 200 m
Cabo pré-fabricado	≈ 1 m

Equipamento

accionamentos de actuador	fechado na ausência de corrente
---------------------------	---------------------------------

Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C
temperatura	com protecção contra sobreaquecimento