



EU300

**Relé controlo de fases trif.**

**Características técnicas**

**Capacidade**

Número de módulos 2

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -20 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 70 °C

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Dimensões**

Altura 85 mm

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Potência**

Potência total dissipada em IN 4 W

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Intensidade de corrente**

Classificação de corrente aceitável AC1 8 A

**Instalação / montagem**

Montagem Calha DIN