




EVA008



### Contacto Aux. ligação frontal 4NF

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 15 A

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento  $U_i$  690 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 60 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

##### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

##### Ligações

Tipo de contactos 4NF