



FB80130070301



## Calha FB 82x130; 4 agrafos/m

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis Norma 60mm, CEE, Aparelhagem modular

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 82 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 130 mm

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 33

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 33

#### Tampa, porta

Montagem da tampa Exterior

Forma da tampa a granel

Largura da tampa 130 mm

Nº de tampas que podem ser instaladas 1

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 8930 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de separadores por encaixe 3

Nº de compartimentos 1 / 2

Nº de agrafos por metro 2

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

**Segurança**

---

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente -5...65 °C