



FB8013059016



## Ângulo plano FB 80130

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos FB

#### Dimensões

Altura da calha 82 mm

Largura da calha 130 mm

Medida A 176 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 90 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Base e tampa

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C