



FD32DN

vega D sup. completo a.600, 72M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Configuração

Nº de módulos	72
---------------	----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	160 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	193 mm
Profundidade interna	193 mm
Altura produto instalado	600 mm
Largura produto instalado	550 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Tampa, porta

Número de fechaduras da porta	0
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	4
----------------------------	---

Equipamento

Nº de filas	3
Quantidade de calhas	3
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP30

Classe de protecção

Classe II