



FD42DN

**vega D sup. completo a.750, 96M**

**Características técnicas**

**Ligações**

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
--------------------------------------	-----

Montagem	Saliente
----------	----------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	4
------------------	---

Número de filas	4
-----------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Tem bloco de bornes neutro	Não
----------------------------	-----

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
--	-----

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	96
-------------------	----

**Dimensões**

Altura	750 mm
--------	--------

Largura	550 mm
---------	--------

Profundidade	193 mm
--------------	--------

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
-----------------------------	---

Número de bloqueios	0
---------------------	---

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

**Materiais**

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Branco puro
-----	-------------

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio