



FD52AN

**vega D sup. p/completar a.900, 72M**

**Características técnicas**

**Ligações**

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	3
Número de filas	5
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	120
-------------------	-----

**Dimensões**

Altura	900 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm
Número de unidades de largura	24

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

**Materiais**

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Índice de proteção**

Classe de proteção

Classe de isolamento II

---

Índice de proteção IP

IP30

---

Recebe fechadura

Sem bloqueio